

## Apotekets Ørepropper Ekstra lyddæmpende

apotek

Ørepropperne yder effektiv beskyttelse mod høj støj. Velegnede til at sikre uforstyrret søvn hjemme eller på rejse. Blødt skummateriale gør ørepropperne fleksible og lette at anvende uden generende pres. Behagelig pasform, skånsom for huden.

Ørepropperne kan ikke vaskes. Bør udskiftes hyppigt.

Se instruktion indeni.

### Deklaration:


Ørepropper: Polyurethanskum  
Emballage: PET og pap

Opbevares uden for små børns rækkevidde. Praktisk opbevaringsæske medfølger.

Godkendt efter den Europæiske standard EN352-2: 2002, EN24869-1 og opfylder konstruktionskrav til personlige værnemidler 89/686EWG

Certificeret af: INSPEC International Ltd., No. 0194, 56 Leslie Hough Way, Salford M6 6AJ, UK

Varenr.: 213698



Fabrikant:  
Ridam Notions BV,  
Broekdijk West 18  
3621 LV Breukelen, NL



Distributør:  
Apotekernes A.m.b.a.  
DK-2740 Skovlunde  
www.apotekernes.dk

## Apotekets Ørepropper

3 par

Ekstra lyddæmpende  
Dæmper lyd 36 dB



apotek



1. Rens øret omhyggeligt.
2. Rul den ene ende af øreproppen mellem tommel- og pegefinger så den tilspidses.
3. Øregangen åbnes ved at trække den øverste del af øret op med modsatte hånd over hovedet.
4. Skub den tilspidsede ende ind i øregangen og hold den på plads der i nogle sekunder, til skummet udvider sig og slutter tæt i øregangen.



Anvend altid ørepropper i støjende omgivelser.

Ørepropperne skal anvendes som beskrevet i denne brugsanvisning. Den rette indstættelse af øreproppen skal følges som beskrevet på modsatte side.

**Advarsel:** Brugsanvisningen samt instruktionen for indsættelse af øreproppen bør følges nøje for at sikre den optimale effekt af beskyttelse mod støj.

Ørepropperne bør opbevares tørt og ved normal stuetemperatur. Udskift ørepropperne, hvis de er snåvtede eller beskadigede.

Produktet kan tage skade af visse kemiske produkter. Kontakt producenten for ydeligere information.

Produkterne er egnede til engangsbrug.

### Dæmpningsværdier:

Freq. (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
M <sub>f</sub> (dB)	34,2	35,6	36,6	37,1	37,1	46,5	43,8
S <sub>f</sub> (dB)	6,1	6,2	5,7	5,0	3,5	4,2	4,1
A.P.V. (dB)	28,1	29,4	30,9	32,1	33,6	42,3	39,7
Str.: 6-12 mm	H=35 dB	M=33 dB	L=31 dB	SNR = 36 dB			

Type: Silence